

Caractéristiques :

- Hauteur maxi : 3,30 m
- Hauteur mini : 1,55 m
- Hauteur de chargement : 0,80 m
- Hauteur sous rampant : 0,30 m
- Empattement : 0,80 x 1 m
- Poids : 38 kg
- Charge maximum antenne : 65 kg

Characteristics

- Max. height: 3,30m
- Min. height: 1,55m
- Loading height: 0,80m
- Height under a slope: 0,30m
- Wheelbase: 0,80m x 1m
- Weight : 38kg
- Maximum antenna load: 65kg

Technische Merkmale:

- Maximale Höhe: 3,30 m
- Mindesthöhe: 1,55 m
- Beladehöhe: 0,80 m
- Höhe unter Dachschräge: 0,30 m
- Radabstand: 0,80 m x 1 m
- Gewicht: 38 kg
- Höchstlast Antenne: 65 kg

Caratteristiche tecniche:

- Altezza massima: 3,30 m
- Altezza minima: 1,55 m
- Altezza di carico: 0,80 m
- Altezza sotto spiovente: 0,30 m
- Interasse: 0,80 x 1 m
- Peso: 38 kg
- Carico massimo antenna: 65 kg

Características:

- Altura máxima: 3,30 m
- Altura mínima: 1,55 m
- Altura de carga: 0,80 m
- Altura bajo el rampante: 0,30 m
- Dimensiones: 0,80 x 1 m
- Peso: 38 kg
- Carga máxima antena: 65 kg

Kenmerken:

- Max. hoogte: 3,30 m
- Min. hoogte: 1,55 m
- Laadhoogte: 0,80 m
- Hoogte onder helling: 0,30 m
- Wielbasis: 0,80 x 1 m
- Gewicht: 38 kg
- Max. belasting antenne: 65 kg

Pièces pour antenne

- | | | |
|----|----------|-----------------------------|
| 18 | 44 11 25 | Cliquet simple |
| 30 | 44 11 74 | Haut de mât + Axe |
| 31 | 44 11 81 | Support antenne |
| 32 | 44 11 82 | Rallonge antenne |
| 33 | 44 11 77 | Bras droit |
| 34 | 44 11 78 | Bras gauche |
| 35 | 44 11 79 | Rallonge supérieure |
| 36 | 44 11 85 | Rallonge inférieure droite |
| 37 | 44 11 84 | Rallonge inférieure gauche |
| 38 | 44 11 86 | Burle escamotable + Ressort |
| 39 | 44 11 75 | Manette débrayable M10 |
| 40 | 44 11 76 | Manette débrayable M8 |
| 41 | 44 11 80 | Axe Bx40 |
| 42 | 44 11 22 | Goupille+ Chainette |
| 43 | 44 11 87 | Antenne complète |

Pièces pour mât et pieds

- | | | |
|----|----------|---------------------------|
| 1 | 44 15 20 | Mât supérieur |
| 2 | 44 15 21 | Mât intermédiaire |
| 3 | 44 15 22 | Mât inférieur |
| 4 | 44 11 64 | Pieds |
| 5 | 44 11 65 | Roue pivotante |
| 6 | 44 11 66 | Roue pivotante avec frein |
| 7 | 44 11 96 | Poulie 1 gorge |
| 8 | 44 11 97 | Poulie 2 gorges |
| 9 | 44 11 71 | Frein intérieur |
| 10 | 44 11 72 | Frein supérieur |
| 11 | 44 11 73 | Ressort |
| 12 | 44 11 94 | Burée de frein |
| 13 | 44 11 69 | Treuil |
| 14 | 44 11 60 | Protection de treuil |
| 15 | 44 11 70 | Cable + fixations |
| 16 | 44 11 67 | Axe Bx40 + Ecrous |
| 17 | 44 11 19 | Roulettes de transport |
| 18 | 44 11 25 | Cliquet simple |
| 19 | 44 11 88 | Mât complet + Pieds |

Pièces de rechange

Spare parts

Ersatzteile

Ricambi

Piezas de recambio

Vervangende onderdelen



Direction et Service Commercial France
Tél. 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Export / Export Department
Phone 33(0)2 51 16 60 60
Fax 33(0)2 40 45 44 64
e-mail : export@taliaplast.com
e-mail : salesexport@taliaplast.com

GRAND EXPORT / OVERSEAS Area
e-mail : export@taliaplast.com
EUROPE / EUROPE Area
e-mail : salesexport@taliaplast.com

SOFOP S.A.S taliaplast®
3 route de la Torse - BP 46
44550 Montoir de Bretagne - France
Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 10 000 000 Euros
006 780 514 R.C.S. Saint-Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B
N° TVA FR 72 006 780 514
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00037



3 375554 910737

taliaplast®

Notice de sécurité	2-3	Français
Safety instructions	4-5	English
Sicherheits hinweise	6-7	Deutsch
Avvertenze per la sicurezza	8-9	Italiano
Manual de seguridad	10-11	Español
Veiligheids handleiding	12-13	Nederlands

Réf :
Type : taliatop®

Constructeur / Manufactureur / Hersteller /
Fabricante / Fabricante / Fabrikant :
SOFOP S.A.S. - 3 route de la Torse - BP 46
44550 MONTOIR de BRETAGNE - FRANCE

Kg max
↑ max
65 kg
3,30 m

CE

Faire une vérification de fonctionnement avant toute nouvelle utilisation.

Check operation before use.

Vor jeder Verwendung die Funktionstüchtigkeit überprüfen.

Fare un controllo di funzionamento prima di un nuovo utilizzo.

Antes de cada nueva utilización, verificar el funcionamiento del aparato.

Controleer de werking voordat u het apparaat weer gebruikt.

3 375554 411440